



Presentazione

Gamma	TeSys
Nome prodotto	LE GV2
Tipo prodotto	Pulsante di arresto di emergenza con testa a fungo
Nome dispositivo	GV2K
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio cassetta

Caratteristiche tecniche

Compatibilità prodotto	GV2MP GV2MC LE1GVMEK
Tipo di operatore	Ad impulso
Diametro	40 mm
Apparecchiatura fornita	1kit di tenuta IP55
Altezza	48 mm
Larghezza	73 mm
Peso prodotto	0,052 kg
Colore	Rosso

Ambiente

Grado di protezione IP	IP55
------------------------	------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	6,500 cm
Confezione 1: larghezza	7,500 cm
Confezione 1: profondità	10,000 cm
Confezione 1: peso	91,000 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	20
Confezione 2: altezza	15,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	2,131 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------