




Presentazione

Gamma	VigiloHm
Nome dispositivo	IM9-OL
Tipo prodotto	Dispositivo per controllo isolamento
Applicazione	Motore off-line
Sistema di messa a terra	TT TN-S IT

Caratteristiche tecniche

Tensione rete	0...690 V - CA a 45...440 Hz (da fase a fase) 0...690 V - DC (tra poli)
Tipo di misura	Resistenza d'isolamento dello statore
Soglia di intervento	Preallarme: 0,5...10 MOhm No avvio motore: 0,25...2 MOhm
Tempo di risposta	≤ 2 s
Auxiliary supply voltage	110...415 V CA 45...440 Hz ± 15 % 125...250 V DC ± 15 %
Internal impedance	500 kOhm - CA a 45...440 Hz 1 MOhm - DC
Test funzionale	Manuale
Output contact	1 A/C standard 1 A/C sicurezza guasti
Breaking capacity	250 V - CA a 6 A 12...24 V - DC a 6 A
Protocollo di comunicazione delle porte	-
Installazione	Aggancio Incasso
Installazione	Guida DIN Pannello
Installazione	Orizzontale Verticale
Connessioni - morsetti	Morsetti a gabbia 0,2...2,5 mm ²
Materiale	Termoplastica
Peso prodotto	0,2 kg
Altezza	90 mm
Larghezza	71 mm
Profondità	67,5 mm

Ambiente

Grado di protezione IP	IP20 corpo: IP40 Lato frontale:
Caratteristiche ambientali	Esposizione a caldo umido non in servizio conforme a IEC 60068-2-30 Esposizione a caldo umido in servizio conforme a IEC 60068-2-56 Nebbia salina conforme a IEC 60068-2-52
Tipo di installazione	All'interno
Norme	IEC 61557-8 IEC 60664-1
Certificazioni prodotto	EAC[RETURN]DNV[RETURN]CE
Temperatura ambiente operativa	-25...55 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...70 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	8,000 cm
Confezione 1: larghezza	8,500 cm
Confezione 1: profondità	9,500 cm
Confezione 1: peso	222,000 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	36
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	8,442 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	 Informazioni Sulla Fine Della Vita

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------