



Presentazione

Gamma prodotto	Canalis
Nome dispositivo	KBA
Compatibilità prodotto	Canalis KBA busbar trunking 25...40 A
Tipo di offerta	Classic Control system
Tipo prodotto	Unità di alimentazione
Conductors material	Alluminio
Corrente nominale di impiego [Ie]	40 A 25 A
Tensione nominale di esercizio [Ue]	230...400 V
Numero di circuiti	1
Polarità condotto sbarre	3L + N + PE L + N + PE
Tipologia protezione	Senza protezione
Tipo di controllo	Comunicazione
Protocollo di comunicazione delle porte	DALI
Colore	Bianco (RAL 9003)

Caratteristiche tecniche

Apparecchiatura fornita	Chiusura di estremità
Installazione	Centrale
Installazione	Con viti
Installazione	Barra colletttrice
Connessioni - morsetti	Morsettiera - Pg 21 - connettore a vite per 10 mm ²
Larghezza	562 mm
Profondità	75,5 mm
Altezza	75,5 mm
Peso prodotto	500 g
Norme di riferimento	IEC 61439-6

Ambiente

Grado di protezione IP	IP55 conforming to CEI 60529
------------------------	------------------------------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	9,0 cm
Confezione 1: larghezza	22,0 cm
Confezione 1: profondità	64,0 cm
Confezione 1: peso	2,7 kg
Unità di misura confezione 2	P06
Numero di unità per confezione 2	22
Confezione 2: altezza	80,0 cm
Confezione 2: larghezza	80,0 cm

Confezione 2: profondità	60,0 cm
Confezione 2: peso	67,9 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Si
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Senza PVC	Si
Contenuto di alogeni	Prodotto privo di alogeni

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------