



Presentazione

Gamma prodotto	Canalis
Nome dispositivo	KBB
Compatibilità prodotto	Canalis KBB busbar trunking 25...40 A
Tipo di offerta	Control system
Tipo prodotto	Unità di alimentazione
Conductors material	Alluminio
Corrente nominale di impiego [Ie]	40 A 25 A
Tensione nominale di esercizio [Ue]	230...400 V
Numero di circuiti	2
Polarità condotto sbarre	3L + N + PE L + N + PE
Tipologia protezione	Senza protezione
Tipo di controllo	Comunicazione
Protocollo di comunicazione delle porte	DALI KNX
Colore	Bianco (RAL 9003)

Caratteristiche tecniche

Apparecchiatura fornita	Chiusura di estremità
Installazione	Destra
Installazione	Con clip
Installazione	Barra colletttrice
Connessioni - morsetti	Morsettiera - Pg 21 - connettore a vite per 6...10 mm ²
Larghezza	244 mm
Profondità	103,5 mm
Altezza	75,5 mm
Peso prodotto	500 g
Norme di riferimento	IEC 61439-6

Ambiente

Grado di protezione IP	IP55 conforme a CEI 60529
------------------------	---------------------------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	8,000 cm
Confezione 1: larghezza	11,000 cm
Confezione 1: profondità	27,000 cm
Confezione 1: peso	700,000 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	12
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm

Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	9,177 kg
Unità di misura confezione 3	P06
Numero di unità per confezione 3	48
Confezione 3: altezza	45,000 cm
Confezione 3: larghezza	60,000 cm
Confezione 3: profondità	80,000 cm
Confezione 3: peso	45,208 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Senza PVC	Sì
Contenuto di alogeni	Prodotto privo di alogeni

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------