



Presentazione

Gamma	Canalis
Tipo di offerta	Classic Control system
Tipo prodotto	Connettore
Applicazione	Illuminazione Spine di derivazione
Compatibilità gamma	Canalis KBA elemento rettilineo Canalis KBB elemento rettilineo Canalis elemento rettilineo
Corrente nominale di impiego [Ie]	10 A a 35 °C
Tensione nominale di esercizio [Ue]	230...240 V
Frequenza di rete	50/60 Hz
Protocollo di comunicazione delle porte	DALI
Polarità unità di derivazione	L3 + N + PE
Tipo connettore unità di derivazione	Con polarità fissa
Colore bloccaggio derivazione	Marrone

Caratteristiche tecniche

Colore	Crema (RAL 9001)
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]	4 kV
Tensione nominale di isolamento [U]	690 V
Tipologia protezione	Senza protezione
Collegamento elettrico	Precablato con SO5Z1Z1-F - 3 1,5 mm ² per 0,8 m lunghezza
Larghezza	55 mm
Profondità	12,5 mm
Altezza	42 mm
Peso prodotto	100 g
Quantità per confezione	Set da 10
Norme di riferimento	EN/IEC 61439-1 EN/IEC 61439-6

Ambiente

Grado di protezione IP	IP55 conforme a CEI EN 60529
------------------------	------------------------------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3,500 cm
Confezione 1: larghezza	4,000 cm
Confezione 1: profondità	6,000 cm
Confezione 1: peso	81,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1

Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	10,000 cm
Confezione 2: larghezza	14,500 cm
Confezione 2: profondità	39,500 cm
Confezione 2: peso	912,000 g
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	960
Confezione 3: altezza	73,500 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	99,552 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Senza PVC	Si
Contenuto di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------