



## Presentazione

Gamma	Canalis
Tipo di offerta	Classic
Tipo prodotto	Connettore
Applicazione	Illuminazione
Compatibilità gamma	Canalis KBA elemento rettilineo Canalis KBB elemento rettilineo
Corrente nominale di impiego [Ie]	16 A a 35 °C
Tensione nominale di esercizio [Ue]	230...400 V
Frequenza di rete	50/60 Hz
Polarità condotto sbarre	L2 + N2 + L3 + N3 + PE
Tipologia protezione	Fusibile
Tipo fusibile	Cilindrico: 8,5 x 31,5 mm - gG conforme a NF
Colore bloccaggio derivazione	Blu
Polarità unità di derivazione	L2 + N + PE
Tipo connettore unità di derivazione	Con polarità fissa
Apparecchiatura fornita	Fusibile non fornito
Colore	Grigio (RAL 7035)

## Caratteristiche tecniche

Tensione nominale di isolamento [Ui]	690 V
Larghezza	168 mm
Profondità	33 mm
Altezza	53 mm
Peso prodotto	90 g
Quantità per confezione	Set da 10
Norme di riferimento	EN/IEC 60439-2 EN/IEC 61439-6

## Ambiente

Grado di protezione IP	IP55 conforming to CEI EN 60529
------------------------	---------------------------------

## Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	5,5 cm
Confezione 1: larghezza	6,5 cm
Confezione 1: profondità	14,0 cm
Confezione 1: peso	110,0 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	12,0 cm
Confezione 2: larghezza	16,0 cm

Confezione 2: profondità	25,0 cm
Confezione 2: peso	1,2 kg
Unità di misura confezione 3	P06
Numero di unità per confezione 3	220
Confezione 3: altezza	39,0 cm
Confezione 3: larghezza	80,0 cm
Confezione 3: profondità	60,0 cm
Confezione 3: peso	33,4 kg

## Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	<a href="#">Dichiarazione REACh</a>
REACh senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Si</a>
Informazioni ambientali	<a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Senza PVC	Si
Contenuto di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------