



### Presentazione

Gamma	Canalis
Tipo di offerta	Classic Control system
Tipo prodotto	Connettore
Applicazione	Illuminazione
Compatibilità gamma	Canalis KBA elemento rettilineo Canalis KBB elemento rettilineo
Corrente nominale di impiego [Ie]	16 A a 35 °C
Tensione nominale di esercizio [Ue]	230...400 V
Frequenza di rete	50/60 Hz
Polarità condotto sbarre	L2 + L1 + L3 + N + PE
Tipologia protezione	Fusibile
Tipo fusibile	Cilindrico: 8,5 x 31,5 mm - gG conforme a NF
Protocollo di comunicazione delle porte	DALI
Polarità unità di derivazione	3L+N+PE
Tipo connettore unità di derivazione	Con polarità fissa
Apparecchiatura fornita	Fusibile non fornito
Colore	Crema (RAL 9001)

### Caratteristiche tecniche

Tensione nominale di isolamento [Ui]	690 V
Larghezza	205 mm
Profondità	38 mm
Altezza	68 mm
Peso prodotto	90 g
Norme di riferimento	EN/IEC 60439-2 EN/IEC 61439-6

### Ambiente

Grado di protezione IP	IP55 conforme a CEI EN 60529
------------------------	------------------------------

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	7,500 cm
Confezione 1: larghezza	8,000 cm
Confezione 1: profondità	17,000 cm
Confezione 1: peso	229,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	18
Confezione 2: altezza	15,800 cm
Confezione 2: larghezza	28,500 cm

Confezione 2: profondità	43,500 cm
Confezione 2: peso	4,613 kg
Unità di misura confezione 3	P06
Numero di unità per confezione 3	144
Confezione 3: altezza	73,000 cm
Confezione 3: larghezza	60,000 cm
Confezione 3: profondità	80,000 cm
Confezione 3: peso	38,976 kg

## Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
REACH senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni ambientali	<a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Senza PVC	Si
Contenuto di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------