



## Presentazione

Gamma	TeSys
Nome dispositivo	KCF1
Tipo prodotto	Manovra rotativa
Compatibilità prodotto	VN20 V02...V2 VN12
Colore leva di manovra	Rosso

## Caratteristiche tecniche

Colore piastra frontale	Giallo
Lucchetto manovra rotativa	Da 1 a 3 lucchetti 4...8 mm
Marcatura	0 - 1
Tipo di fissaggio	Con 4 viti
Handle front plate dimension	60 x 60 mm
Altezza	60 mm
Larghezza	60 mm
Peso prodotto	0,075 kg

## Ambiente

Grado di protezione IP	IP65
------------------------	------

## Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	8,200 cm
Confezione 1: larghezza	7,000 cm
Confezione 1: profondità	7,000 cm
Confezione 1: peso	72,000 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	45
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	3,818 kg
Unità di misura confezione 3	P06
Numero di unità per confezione 3	360
Confezione 3: altezza	80,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	60,000 cm
Confezione 3: peso	39,044 kg

## Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Sì</a>
Informazioni ambientali	<a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------