

Scheda prodotto

Caratteristiche

KNA63DL4

Canalis - Elemento a gomito fless. - 40..63 A -
Ang. int/esterna da 80 a 180°



Presentazione

Gamma prodotto	Canalis
Nome prodotto	KN
Tipo prodotto	Flexible element
Descrizione condotto sbarre	Curva flessibile
Applicazione	Distribuzione
Tipo di cambio di direzione	2 dimensioni
Corrente nominale di impiego [Ie]	63 A a 35 °C 63 A a 25 °C
Tensione nominale di esercizio [Ue]	230...500 V
Frequenza di rete	50/60 Hz
Numero di circuiti	1
Tipo di controllo	Senza
Colore	Bianco (RAL 9001)

Caratteristiche tecniche

Installazione	Con viti
Limite stress termico	1980 kA²s
Maximum radiated magnetic field	0,063 µT
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]	6 kV
Tensione nominale di isolamento [U]	500 V
Corrente di tenuta nominale al cortocircuito [Icw]	1,4 kA
Corrente nominale di picco ammissibile [Ipk]	11 kA
THDI	0...15 % 63 A 15...33 % 50 A 33...100 % 40 A
Angolo di funzionamento	80...180 °
Lunghezza	355 mm
Peso prodotto	1,2 kg
Norme di riferimento	IEC 61439-1 IEC 61439-6

Ambiente

Grado di protezione IP	IP55 conforming to CEI 60529
Grado di protezione IK	IK08 conforming to CEI 62262
Temperatura ambiente	0...35 °C senza riduzione

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	4,500 cm
Confezione 1: larghezza	11,500 cm
Confezione 1: profondità	53,000 cm
Confezione 1: peso	1,200 kg
Unità di misura confezione 2	PAL
Numero di unità per confezione 2	48

Confezione 2: altezza	50,000 cm
Confezione 2: larghezza	62,000 cm
Confezione 2: profondità	92,000 cm
Confezione 2: peso	66,000 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Si
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Contenuto di alogeni	Prodotto privo di alogeni

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------