



Presentazione

Gamma prodotto	Canalis
Nome prodotto	KN
Nome dispositivo	KNT
Compatibilità prodotto	Canalis KNT busbar trunking 40...63 A
Tipo prodotto	Unità di alimentazione
Conductors material	Alluminio
Corrente nominale di impiego [Ie]	63 A
Tensione nominale di esercizio [Ue]	230...500 V
Numero di circuiti	1
Tipologia protezione	Senza protezione
Tipo di controllo	Controllo a distanza
Colore	Bianco (RAL 9001)

Caratteristiche tecniche

Apparecchiatura fornita	Chiusura di estremità
Installazione	Sinistra Destra
Installazione	Con clip
Installazione	Barra colletttrice
Conessioni - morsetti	Morsettiera per 16 mm ² flessibile Morsettiera per 25 mm ² rigido
Larghezza	265 mm
Profondità	71 mm
Altezza	92 mm
Peso prodotto	580 g
Norme di riferimento	IEC 61439-6

Ambiente

Grado di protezione IP	IP55 conforming to CEI 60529
Grado di protezione IK	IK08 conforming to CEI 62262

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	8,0 cm
Confezione 1: larghezza	10,5 cm
Confezione 1: profondità	30,0 cm
Confezione 1: peso	680,0 g
Unità di misura confezione 2	P06
Numero di unità per confezione 2	4
Confezione 2: altezza	36,0 cm
Confezione 2: larghezza	80,0 cm
Confezione 2: profondità	60,0 cm
Confezione 2: peso	9,128 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Si
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Contenuto di alogeni	Prodotto privo di alogeni

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------