



Presentazione

| | |
|-------------------------------------|--|
| Gamma prodotto | Canalis |
| Nome prodotto | KS |
| Nome dispositivo | KSA |
| Tipo di offerta | Advanced |
| Tipo prodotto | Gomito |
| Descrizione condotto sbarre | Barriera antincendio su a misura (only one side) |
| Compatibilità prodotto | Canalis KSA busbar trunking 500...1000 A |
| Applicazione | Cambio direzione |
| Conductors material | Alluminio |
| Polarità condotto sbarre | 3L + N + PE |
| Corrente nominale di impiego [Ie] | 1000 A a 35 °C |
| Grado di protezione IP | IP55 conforming to CEI 60529 |
| Tensione nominale di esercizio [Ue] | 230...690 V |
| Frequenza di rete | 50/60 Hz |
| Angolo di funzionamento | 90 ° |
| Tipo di cambio di direzione | Direzione 1: curva a downward - neutro a destra |
| Colore | Bianco (RAL 9001) |
| Tipo di dimensione | A misura |

Caratteristiche tecniche

| | |
|------------------------|---|
| Lunghezza | 290...800 Mm A 290...800 Mm B 700...1200 mm with fire barrier |
| Larghezza | 113 mm |
| Altezza | 146 mm |
| Installazione | Sul condotto |
| Installazione | Qualunque posizione |
| Collegamento elettrico | Contatto scorrevole |
| Installazione | Con viti |
| Norme di riferimento | IEC 61439-1 IEC 61439-6 |

Ambiente

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Grado di protezione IK | IK08 conforming to CEI 62262 |
|------------------------|------------------------------|

Confezionamenti

| | |
|----------------------------------|---------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE |
| Numero di unità per confezione 1 | 1 |
| Confezione 1: altezza | 12,0 cm |
| Confezione 1: larghezza | 98,4 cm |
| Confezione 1: profondità | 86,9 cm |
| Confezione 1: peso | 11,5 kg |

Sostenibilità dell'offerta

| | |
|-----------------------------|---|
| Stato offerta sostenibile | Prodotto Green Premium |
| Regolamento REACH | Dichiarazione REACH |
| REACH senza SVHC | Si |
| Direttiva RoHS UE | Conformità EU RoHS Dichiarazione |
| Senza mercurio | Si |
| Regolamento RoHS della Cina | Dichiarazione RoHS Della Cina |
| Informazioni esenzioni RoHS | Si |
| Informazioni ambientali | Profilo Ambientale Del Prodotto |
| Profilo di circolarità | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio |
| WEEE | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

Garanzia contrattuale

| | |
|----------|---------|
| Garanzia | 18 mesi |
|----------|---------|