



### Presentazione

Gamma prodotto	Canalis
Nome prodotto	KS
Nome dispositivo	KSA
Compatibilità prodotto	Canalis KSA busbar trunking 100...250 A
Tipo di offerta	Classic
Tipo prodotto	Unità di alimentazione
Conductors material	Alluminio
Corrente nominale di impiego [Ie]	250 A
Tensione nominale di esercizio [Ue]	230...690 V
Numero di circuiti	1
Polarità condotto sbarre	3L + N + PE
Tipologia protezione	Senza protezione
Tipo di controllo	Senza
Colore	Bianco (RAL 9001)

### Caratteristiche tecniche

Apparecchiatura fornita	Chiusura di estremità
Installazione	Centrale
Installazione	Con viti
Installazione	Barra colletttrice
Materiale del corpo	Metallo
Connessioni - morsetti	Occhiello per 240 mm <sup>2</sup> flessibile Occhiello per 240 mm <sup>2</sup> rigido
Larghezza	585 mm
Profondità	173,5 mm
Altezza	436 mm
Peso prodotto	13 kg
Norme di riferimento	IEC 61439-1 IEC 61439-6

### Ambiente

Grado di protezione IP	IP55 conforme a CEI 60529
Grado di protezione IK	IK08 conforming to CEI 62262

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	20,500 cm
Confezione 1: larghezza	48,000 cm
Confezione 1: profondità	63,300 cm
Confezione 1: peso	13,700 kg
Unità di misura confezione 2	P06
Numero di unità per confezione 2	5
Confezione 2: altezza	82,000 cm

Confezione 2: larghezza	80,000 cm
Confezione 2: profondità	60,000 cm
Confezione 2: peso	74,900 kg

### Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	<a href="#">Dichiarazione REACh</a>
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Sì</a>
Informazioni ambientali	<a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Contenuto di alogeni	Prodotto privo di alogeni

### Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------