



Presentazione

Gamma	TeSys
Nome dispositivo	LA4K
Tipo prodotto	Modulo soppressore
Compatibilità prodotto	LC1K LP1K LP4K CA2K CA3K

Caratteristiche tecniche

Installazione	Lato frontale
Installazione	Aggancio
Tecnologia del soppressore	Varistore (limitazione picchi)
Tensione di comando [Uc]	12...24 V CC 12...24 V CA
Tensione di picco massima	2 Uc
Segnalazione locale	LED
Quantità per confezione	Set da 5
Altezza	26 mm
Larghezza	6 mm
Profondità	22 mm
Peso prodotto	0,01 kg

Ambiente

Norme di riferimento	UL 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 CEI EN 60947-5-1
Certificazioni prodotto	UL[RETURN]CSA[RETURN]CEI[RETURN]"UKCA"
Grado di protezione IP	IP2x conforme a CEI 60529
Trattamento di protezione	TC conforme a IEC 60068 TC conforme a DIN 50016
Temperatura ambiente operativa	-25...50 °C
Temperatura di stoccaggio	-50...80 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	0,800 cm
Confezione 1: larghezza	2,800 cm
Confezione 1: profondità	4,200 cm
Confezione 1: peso	4,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	5
Confezione 2: altezza	2,800 cm
Confezione 2: larghezza	5,000 cm

Confezione 2: profondità	4,000 cm
Confezione 2: peso	26,000 g
Unità di misura confezione 3	S01
Numero di unità per confezione 3	420
Confezione 3: altezza	15,000 cm
Confezione 3: larghezza	15,000 cm
Confezione 3: profondità	40,000 cm
Confezione 3: peso	2,630 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Si
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------