



Presentazione

Gamma	TeSys
Nome prodotto	TeSys LE
Nome dispositivo	LE1D
Tipo prodotto	Avviatore DOL in cassetta
Applicazione	Standard
Categoria di utilizzazione	AC-3
Composizione dispositivo	Thermal overload relay ordinati separatamente Contattore
Tipo di comando	Pulsante start verde I Pulsante stop/reset Rosso O

Caratteristiche tecniche

Potenza motore [kW]	11 kW a 380/400 V CA 50/60 Hz 11 kW a 415 V CA 50/60 Hz 11 kW a 440 V CA 50/60 Hz 15 kW a 500 V CA 50/60 Hz 15 kW a 660/690 V CA 50/60 Hz 5,5 kW a 220/230 V CA 50/60 Hz
[Ith] Conventional free air thermal current	22 A
[Uc] control circuit voltage	400 V CA 50/60 Hz
Numero ingressi cavo	2 ingressi cavo: ISO20 top 2 ingressi cavo: ISO25 top 2 ingressi cavo: ISO20 parte inferiore 2 ingressi cavo: ISO25 parte inferiore
Larghezza	101 mm
Altezza	201 mm
Profondità	153,5 mm
Peso prodotto	1,015 kg

Ambiente

Materiale	Polycarbonato
Grado di protezione IP	IP65 conforme a CEI 60529
Grado di protezione IK	IK07 conforming to CEI 60529
Norme di riferimento	IEC 60947-4-1
Temperatura ambiente	-5...40 °C
Caratteristiche ambientali	Ambiente standard
Certificazioni prodotto	"UKCA"

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	20,000 cm
Confezione 1: larghezza	16,300 cm
Confezione 1: profondità	25,000 cm
Confezione 1: peso	1,243 kg
Unità di misura confezione 2	P06
Numero di unità per confezione 2	22

Confezione 2: altezza	75,000 cm
Confezione 2: larghezza	60,000 cm
Confezione 2: profondità	80,000 cm
Confezione 2: peso	40,346 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------