



Presentazione

Gamma	Linergy
Nome prodotto	Linergy DS
Tipo prodotto	Modulo di prolunga
Pettine condotto sbarre, tipo accessorio morsettiera distribuzione	Barra di neutro
Numero di poli	1N
Accessori / categoria degli elementi	Accessori di collegamento

Caratteristiche tecniche

Partenze blocco distribuzione	12 fori
Installazione	Montaggio diretto sul retro
Installazione	Con viti
Tensione nominale di impiego [Ue]	230 V CA fase/neutro
Corrente nominale di impiego [Ie]	125 A a 40 °C
Tensione nominale di isolamento [Ui]	500 V CA
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]	8 kV conforme a EN/IEC 61439-1
Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw]	3,5 kA per 1 s
Corrente nominale di picco ammissibile [Ipk]	20 kA
Lunghezza condotto sbarre	125 mm
Passo 9 mm	14
Passo 18 mm	7
Altezza	20 mm
Larghezza	125 mm
Profondità	35 mm
Peso prodotto	111 g
Connessioni - morsetti	Alimentazione: morsetto a vite 1 cavi 10...35 mm ² rigido Alimentazione: morsetto a vite 1 cavi 4...25 mm ² flessibile con terminazione cavo Distribuzione: morsetto a vite 7 cavi 2,5...25 mm ² rigido Distribuzione: morsetto a vite 7 cavi 1,5...16 mm ² flessibile con terminazione cavo Distribuzione: morsetto a vite 4 cavi 1,5...16 mm ² rigido Distribuzione: morsetto a vite 4 cavi 1,5...10 mm ² flessibile con terminazione cavo
Coppia di serraggio	Alimentazione: 2,5 Nm PZ2 cacciavite 9 mm Alimentazione: 2,5 Nm piatto cacciavite 9 mm Distribuzione: 2 Nm PZ2 cacciavite 7,5 mm Distribuzione: 2 Nm piatto cacciavite 7,5 mm Distribuzione: 2 Nm PZ2 cacciavite 6,5 mm Distribuzione: 2 Nm piatto cacciavite 6,5 mm
Compatibilità gamma	Compact

Ambiente

Norme di riferimento	IEC 60947-7-1 IEC 61439-2 EN/IEC 61439-1
Grado di inquinamento	3
Categoria di sovratensione	III
Resistenza dielettrica	2500 V
Temperatura ambiente operativa	-25...55 °C
Colore	Bianco (RAL 9003)

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	2 cm
Confezione 1: larghezza	3,5 cm
Confezione 1: profondità	12,5 cm
Confezione 1: peso	122 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	100
Confezione 2: altezza	30 cm
Confezione 2: larghezza	30 cm
Confezione 2: profondità	40 cm
Confezione 2: peso	12,832 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità  EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------