



Presentazione

Gamma prodotto	INS40...160
Nome dispositivo	maniglia rotante
Tipo prodotto	Manovra rotativa
Tipo di accessori	Accessori di comando
Colore leva di manovra	Rosso
Colore piastra frontale	Giallo
Montaggio manovra rotativa	Rinviata

Caratteristiche tecniche

Chiusura a lucchetto manovra rotativa	Lucchetto in posizione OFF
Posizione montaggio manovra rotativa	Frontale

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	10,5 cm
Confezione 1: larghezza	10,0 cm
Confezione 1: profondità	48,0 cm
Confezione 1: peso	499,9 g
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	6
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	40,0 cm
Confezione 2: profondità	60,0 cm
Confezione 2: peso	2,999 kg
Unità di misura confezione 3	PAL
Numero di unità per confezione 3	72
Confezione 3: altezza	90,0 cm
Confezione 3: larghezza	80,0 cm
Confezione 3: profondità	120,0 cm
Confezione 3: peso	35,993 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì

Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	 Informazioni Sulla Fine Della Vita

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------