

# Scheda prodotto

## Caratteristiche

# LV429371T

## Blocco manovra diretta, ComPacT NSX100/160/250, blocco in posizione OFF o ON



### Presentazione

|                     |  |
|---------------------|--|
| Nome dispositivo    | blocco a chiave da 1 a 3 lucchetti   |
| Tipo prodotto       | Blocco a lucchetto   |
| Compatibilità gamma | "ComPacT new generation" "ComPacT NSX100 new generation"<br>"ComPacT new generation" "ComPacT NSX160 new generation"<br>"ComPacT new generation" "ComPacT NSX250 new generation"<br>"ComPacT new generation" "Compact NSX100 DC"<br>"ComPacT new generation" "Compact NSX160 DC"<br>"ComPacT new generation" Compact NSX250 DC |
| Installazione       | Fisso  |

### Caratteristiche tecniche

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Alloggiamento serratura        | Leva  |
| Posizione di chiusura chiave   | Frontale  |
| Descrizione opzioni bloccaggio | Fisso<br>Blocchi On o Off<br>Senza serrature a chiave |

### Confezionamenti

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE     |
| Numero di unità per confezione 1 | 1       |
| Confezione 1: altezza            | 3,0 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 11,0 cm |
| Confezione 1: profondità         | 11,0 cm |
| Confezione 1: peso               | 63,0 g  |
| Unità di misura confezione 2     | S03     |
| Numero di unità per confezione 2 | 80      |
| Confezione 2: altezza            | 30,0 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 30,0 cm |
| Confezione 2: profondità         | 40,0 cm |
| Confezione 2: peso               | 5,4 kg  |

### Sostenibilità dell'offerta

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Regolamento REACh           | <a href="#">Dichiarazione REACh</a>             |
| Direttiva RoHS UE           | Conforme alle esenzioni                         |
| Senza mercurio              | Si  |
| Regolamento RoHS della Cina | <a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>   |
| Informazioni esenzioni RoHS | <a href="#">Si</a>                              |
| Contenuto di alogeni        | Prodotto con parti in plastica prive di alogeni |

### Garanzia contrattuale

|          |         |
|----------|---------|
| Garanzia | 18 mesi |
|----------|---------|