



Presentazione

| | |
|---------------------|--|
| Gamma | Masterpact |
| Nome dispositivo | MCH |
| Tipo prodotto | Motore |
| Applicazione | Controllo |
| Compatibilità gamma | Masterpact Masterpact MTZ2 Masterpact Masterpact MTZ3 |

Caratteristiche tecniche

| | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Tipo di controllo | Standard |
| Tensione di comando [Uc] | 200...240 V CA 50/60 Hz |
| Soglia tensione di sgancio | 0,85...1,1 Un |
| Potenza assorbita in VA | 180 VA |
| Protezione sovracorrente | 2...3 x In 0,1 s |
| Maximum charging time | 4 s |
| Frequenza di funzionamento massima | <= 3 cicli al minuto |
| Provided contact | Contatto finecorsa a 240 V 10 A |

Ambiente

| | |
|----------------------|---------------------|
| Attrezzature fornite | 1 scheda istruzioni |
| Tipo di offerta | Ricambio |

Confezionamenti

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE |
| Numero di unità per confezione 1 | 1 |
| Confezione 1: altezza | 12,5 cm |
| Confezione 1: larghezza | 13,0 cm |
| Confezione 1: profondità | 22,9 cm |
| Confezione 1: peso | 1,976 kg |
| Unità di misura confezione 2 | S03 |
| Numero di unità per confezione 2 | 6 |
| Confezione 2: altezza | 30,0 cm |
| Confezione 2: larghezza | 30,0 cm |
| Confezione 2: profondità | 40,0 cm |
| Confezione 2: peso | 11,947 kg |

Sostenibilità dell'offerta

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Stato offerta sostenibile | Prodotto Green Premium |
| Regolamento REACh | Dichiarazione REACh |
| Direttiva RoHS UE | Conforme alle esenzioni |
| Senza mercurio | Sì |
| Regolamento RoHS della Cina | Dichiarazione RoHS Della Cina |

| | |
|-----------------------------|--|
| Informazioni esenzioni RoHS | Si |
| Informazioni ambientali | Profilo Ambientale Del Prodotto |
| Profilo di circolarità | Informazioni Sulla Fine Della Vita |

Garanzia contrattuale

| | |
|----------|---------|
| Garanzia | 18 mesi |
|----------|---------|