# Scheda prodotto
## Caratteristiche

# LXD3B7
## Bobina per contattore TeSys D - 24 V CA 50/60 Hz



### Presentazione

| | |
|---|---|
| Gamma | TeSys |
| Tipo prodotto | Bobina contattore |
| Nome dispositivo | LXD3 |
| Tipo circuito di controllo | CA a 50/60 Hz |
| Tensione di comando [Uc] | 24 V CA 50/60 Hz |
| Resistenza media | 1,98 Ohm a 20 °C |
| Induttanza circuito chiuso | 0,12 H |
| Compatibilità prodotto | LC1DT60A<br>LC1D40A...D65A<br>LC1DT80A |
| Durata meccanica | 6 Mcicli |
| Maximum operating rate | 3600 cicli/h a <60 °C |

### Caratteristiche tecniche

| | |
|---|---|
| Tecnologia bobina | Senza modulo soppressore integrato |
| Limiti tensione circuito di controllo | Diseccitazione: 0,3...0,6 Uc at 50/60 Hz (at <60 °C)<br>Operativo: 0,8...1,1 Uc at 50 Hz (at <60 °C)<br>Operativo: 0,85...1,1 Uc at 60 Hz (at <60 °C) |
| Potenza di spunto in VA | 160 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)<br>160 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C) |
| Assorbimento potenza di mantenimento VA | 15 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)<br>15 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C) |
| Dissipazione di calore | 4…5 W a 50/60 Hz |

### Ambiente

| | |
|---|---|
| Temperatura ambiente operativa | -5…60 °C |
| Peso prodotto | 0,07 kg |

### Confezionamenti

| | |
|---|---|
| Unità di misura confezione 1 | PCE |
| Numero di unità per confezione 1 | 1 |
| Confezione 1: altezza | 5,7 cm |
| Confezione 1: larghezza | 5,8 cm |
| Confezione 1: profondità | 9,8 cm |
| Confezione 1: peso | 121,0 g |
| Unità di misura confezione 2 | S02 |
| Numero di unità per confezione 2 | 30 |
| Confezione 2: altezza | 15 cm |
| Confezione 2: larghezza | 30 cm |
| Confezione 2: profondità | 40 cm |
| Confezione 2: peso | 3,988 kg |

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa.
Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente.
E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo.
Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

## Sostenibilità dell'offerta

| | |
|---|---|
| Regolamento REACh | Dichiarazione REACh |
| REACh senza SVHC | Sì |
| Direttiva RoHS UE | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione |
| Privo di metalli pesanti tossici | Sì |
| Senza mercurio | Sì |
| Regolamento RoHS della Cina | Dichiarazione RoHS Della Cina |
| Informazioni esenzioni RoHS | Sì |
| Senza PVC | Sì |

## Garanzia contrattuale

| | |
|---|---|
| Garanzia | 18 months |