



Presentazione

Gamma prodotto	"Resi9"
Tipo prodotto	Base
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio cassetta
Compatibilità gamma	"Resi9" "Resi9 MP"
Corrente nominale [In]	63 A
Nb of horizontal rows	2
Nb of 18 mm modules per row	12
Funzione blocco terminale	Senza

Caratteristiche tecniche

Montaggio pulsantiera	Ad incasso
Passo 9 mm	4
Numero totale di moduli (18 mm)	24
Ingresso cavi	Fori pretranciati
Materiale contenitore	Parte posteriore: tecnoplastica
Larghezza	Parete: 270 mm
Altezza	Parete: 353 mm
Profondità	Parete : 80 mm Esterno : 18 mm Totale : 98 mm

Ambiente

Norme di riferimento	EN 50102 IEC 60695-2-11
Resistenza al fuoco	Parte posteriore: 650 °C
Grado di protezione IK	IK07
Temperatura ambiente operativa	-25...60 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	8 cm
Confezione 1: larghezza	27 cm
Confezione 1: profondità	35,3 cm
Confezione 1: peso	664 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	7
Confezione 2: altezza	30 cm
Confezione 2: larghezza	52 cm
Confezione 2: profondità	40 cm
Confezione 2: peso	4,748 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	112
Confezione 3: altezza	120 cm
Confezione 3: larghezza	80 cm

Confezione 3: profondità	120 cm
Confezione 3: peso	87,97 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	 Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Contenuto di alogeni	Prodotto privo di alogeni

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------