



Panoramica

Tempi di consegna	Solitamente disponibile per la spedizione in 4 settimane
-------------------	--

Presentazione

Gamma	ClimaSys
Nome prodotto	ClimaSys CC
Tipo prodotto	Igrotermo elettronico
Intervallo regolazione temperatura	-40...80 °C
Intervallo di regolazione umidità	20...80 %
Tipo display	Schermo OLED
Informazioni visualizzate	Temperatura in °F Umidità relativa Temperatura in °C

Caratteristiche tecniche

Tensione di ingresso	90...140 V CA
Tipo di sensore	Sensore esterno opzionale NTC
Massima capacità di commutazione	4 A 120 V CA
Collegamento elettrico	8 connettori, capacità di serraggio: 2,5 mm²
Installazione	Con viti Tagliato
Altezza	Esterno: 85 mm
Larghezza	Esterno: 56 mm
Profondità	Esterno : 44 mm
Installazione	Guida DIN 35 mm Traverse Su piastra Montante Spacial
Temperatura ambiente operativa	-40...80 °C
Isteresi	2 K valore programmato
Isteresi	3 %
Numero di uscite	2 funzione ventilazione/riscaldamento
Materiale	PC
Colore	Grigio chiaro
Tenuta al fuoco	Autoestinguente conforme a UL94 (materiale V0)
Certificazioni prodotto	UR

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	5,842 cm
Confezione 1: larghezza	7,62 cm
Confezione 1: profondità	8,636 cm
Confezione 1: peso	158,759 g

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------