Scheda prodotto
Caratteristiche

NSYCCOTH230VID
Termostato elettronico 220-240 VAC

Presentazione

Gamma	ClimaSys
Nome prodotto	ClimaSys CC
Tipo prodotto	Termostato elettronico
Intervallo regolazione temperatura	-40…80 °C
Tipo display	Schermo OLED
Informazioni visualizzate	Temperatura in °F Temperatura in °C

Caratteristiche tecniche

Tensione di ingresso	200...240 V CA
Tipo di sensore	Sensore esterno opzionale NTC
Massima capacità di commutazione	4 A 230 V CA
Collegamento elettrico	10 morsetti, capacità di serraggio: 2,5 mm²
Installazione	Tagliato Con viti
Altezza	Esterno: 85 mm
Larghezza	Esterno: 56 mm
Profondità	Esterno : 44 mm
Installazione	Traverse Su piastra Montante Spacial Guida DIN 35 mm
Temperatura ambiente operativa	-40…80 °C
Isteresi	2 K valore programmato
Numero di uscite	2 funzione ventilazione/riscaldamento
Materiale	PC
Colore	Grigio chiaro
Tenuta al fuoco	Autoestinguente conforme a UL94 (materiale V0)
Certificazioni prodotto	UR

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	5,5 cm
Confezione 1: larghezza	7,5 cm
Confezione 1: profondità	8,5 cm
Confezione 1: peso	140 g
Unità di misura confezione 2	PAL
Numero di unità per confezione 2	75
Confezione 2: altezza	46 cm
Confezione 2: larghezza	40 cm
Confezione 2: profondità	60 cm
Confezione 2: peso	11,625 kg

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa.
Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente.
E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo.
Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months