



Presentazione

Gamma	ClimaSys
Nome prodotto	ClimaSys CC
Tipo prodotto	Termostato elettronico
Intervallo regolazione temperatura	-40...80 °C
Tipo display	Schermo OLED
Informazioni visualizzate	Temperatura in °F Temperatura in °C

Caratteristiche tecniche

Tensione di ingresso	9...30 V CA/CC
Tipo di sensore	Sensore esterno opzionale NTC
Massima capacità di commutazione	4 A 30 V CA/CC
Collegamento elettrico	10 morsetti, capacità di serraggio: 2,5 mm²
Installazione	Con viti Tagliato
Altezza	Esterno: 85 mm
Larghezza	Esterno: 56 mm
Profondità	Esterno : 44 mm
Installazione	Su piastra Traverse Guida DIN 35 mm Montante Spacial
Temperatura ambiente operativa	-40...80 °C
Isteresi	2 K valore programmato
Numero di uscite	2 funzione ventilazione/riscaldamento
Materiale	PC
Colore	Grigio chiaro
Tenuta al fuoco	Autoestinguente conforme a UL94 (materiale V0)
Certificazioni prodotto	UR

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	5,5 cm
Confezione 1: larghezza	7,5 cm
Confezione 1: profondità	8,5 cm
Confezione 1: peso	138 g
Unità di misura confezione 2	PAL
Numero di unità per confezione 2	75
Confezione 2: altezza	40 cm
Confezione 2: larghezza	40 cm
Confezione 2: profondità	60 cm
Confezione 2: peso	12,608 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------