



### Presentazione

Gamma	ClimaSys
Nome prodotto	ClimaSys CC
Tipo prodotto	Termostato
Intervallo regolazione temperatura	5...60 °C
Informazioni visualizzate	Temperatura in °C

### Caratteristiche tecniche

Tensione di ingresso	250 V
Tipo di sensore	Bimetallico
Composizione e tipologia contatti	1 NO/NC
Resistenza contatto	10 mOhm
Durata servizio [cicli]	100000 cicli
Massima capacità di commutazione	4 A 250 V CA induttivo pf: 0,6 30 W DC 10 A 250 V CA induttivo
Collegamento elettrico	4 morsetti, capacità di serraggio: 2,5 mm <sup>2</sup>
Installazione	Tagliato
Altezza	Esterno: 68 mm
Larghezza	Esterno: 56 mm
Profondità	Esterno : 44 mm
Peso prodotto	100 g
Installazione	Traverse Su piastra Guida DIN 35 mm Montante Spacial
Temperatura ambiente operativa	-20...80 °C
Grado di protezione IP	IP20
Isteresi	7 K +/- 0.4K
Numero di uscite	1 funzione riscaldamento 1 funzione ventilazione
Materiale	PC
Colore	Grigio chiaro
Tenuta al fuoco	Autoestinguento conforme a UL94 (materiale V0)
Certificazioni prodotto	UL

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	5 cm
Confezione 1: larghezza	5,5 cm
Confezione 1: profondità	7 cm
Confezione 1: peso	80 g
Unità di misura confezione 2	CAR

Numero di unità per confezione 2	75
Confezione 2: altezza	26 cm
Confezione 2: larghezza	41,5 cm
Confezione 2: profondità	32,5 cm
Confezione 2: peso	7,428 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	3000
Confezione 3: altezza	198 cm
Confezione 3: larghezza	80 cm
Confezione 3: profondità	120 cm
Confezione 3: peso	311 kg

## Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Sì</a>
Informazioni ambientali	<a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------