



### Presentazione

Gamma	Spacial
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio di interfaccia
Tipo prodotto	Box keyboard
Anwendung	Multifunzione
Nennmaße des Gehäuses	-
Installazione	Cassetta comando
Compatibilità gamma	Spacial Spacial S3CM
Composizione dispositivo	Elementi di fissaggio 1 scatola 2 staffa 1 guida lamiera 1 tubo in gomma ingresso cavo
Quantità per confezione	Set da 1

### Caratteristiche tecniche

Materiale	Corpo: acciaio Lato frontale e cornice: alluminio
Colore	Corpo: grigio (RAL 7035) Lato frontale e cornice: grigio (RAL 7033)
Finitura superficie	Polvere di epossipoliestere
Tipo di fissaggio	Con elemento di fissaggio - su cassetta controllo posizione
Angolo di funzionamento	120 °
Altezza	Esterno: 250 mm Reale: 286 mm
Larghezza	Esterno: 600 mm Reale: 697 mm
Profondità	Esterno : 110 mm Reale : 125 mm

### Ambiente

Grado di protezione IP	IP54
Grado di protezione IK	IK10
Peso prodotto	8,578 kg

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	62,0 cm
Confezione 1: larghezza	42,0 cm
Confezione 1: profondità	17,0 cm
Confezione 1: peso	8,578 kg

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente. E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

## Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Sì</a>
Informazioni ambientali	<a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------