



Presentazione

Gamma	ClimaSys
Nome prodotto	ClimaSys CR
Tipo prodotto	Gruppo di riscaldamento resistenza
Intervallo potenza	150 W
Tensione di ingresso	110...250 V CA 50/60 Hz
Collegamento elettrico	4 morsetti a vite 2,5 mm ²

Caratteristiche tecniche

Operating position	Verticale
Temperatura ambiente operativa	-40...70 °C
Grado di protezione IP	IP20
Classe di isolamento	Classe II
Certificazioni prodotto	VDE[RETURN]JUL
Materiale	Corpo: alluminio estruso Coperchio: plastica
Altezza	Esterno: 150 mm
Larghezza	Esterno: 60 mm
Profondità	Esterno : 90 mm
Condizioni d'impiego	Richiede protezione elettrica I gruppi riscaldanti devono essere installati con un controller termico Cassetta a tenuta d'aria
Tipologia fissaggio	Con clip
Installazione	Guida DIN 35 mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	7,0 cm
Confezione 1: larghezza	10,0 cm
Confezione 1: profondità	17,0 cm
Confezione 1: peso	492,0 g
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	500
Confezione 2: altezza	120 cm
Confezione 2: larghezza	80 cm
Confezione 2: profondità	105 cm
Confezione 2: peso	289 kg

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente. E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------