



Presentazione

Gamma	ClimaSys
Nome prodotto	ClimaSys CR
Tipo prodotto	Gruppo di riscaldamento resistenza
Compatibilità gamma	Prisma P Prisma G
Intervallo potenza	55 W
Tensione di ingresso	110...250 V CA 50/60 Hz

Caratteristiche tecniche

Operating position	Verticale
Temperatura ambiente operativa	-40...70 °C
Grado di protezione IP	IP20
Certificazioni prodotto	UL[RETURN]VDE
Materiale	Corpo: alluminio estruso
Altezza	200 mm
Larghezza	85 mm
Profondità	70 mm
Condizioni d'impiego	Cassetta a tenuta d'aria I gruppi riscaldanti devono essere installati con un controller termico Richiede protezione elettrica
Tipologia fissaggio	Con clip
Installazione	Guida DIN 35 mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	7,000 cm
Confezione 1: larghezza	8,000 cm
Confezione 1: profondità	20,500 cm
Confezione 1: peso	534,000 g
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	16
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	40,000 cm
Confezione 2: profondità	60,000 cm
Confezione 2: peso	9,110 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina

Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------