



Presentazione

Category	Accessorio di montaggio
Tipo prodotto	Step slide
Compatibilità gamma	Thalassa Thalassa PLA Thalassa Thalassa PHD
Application	Multifunzione
Nominal dimensions of the housing	- D: 420 mm
Installazione	Lati del contenitore
Composizione dispositivo	4 Guide di scorrimento 4 supporto scorrevole con vite M8 Elementi di fissaggio
Quantità per confezione	Set da 1
Materiale	Supporto scorrevole: acciaio Guida scorrevole: alluminio

Caratteristiche tecniche

Tipo di fissaggio	Con elemento di fissaggio
Regolazione	In profondità della piastra o altri accessori con passo 12.5 mm
Profondità	Regolazione profondità min : 35 mm Regolazione profondità max : 350 mm
Filetto ISO	M8

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	4,0 cm
Confezione 1: larghezza	16,0 cm
Confezione 1: profondità	34,0 cm
Confezione 1: peso	125,0 g

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------