



Presentazione

Gamma prodotto	Illuminazione e prese di alimentazione
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio per illuminazione
Tipo prodotto	Lampada
Applicazione	Multifunzione
Composizione dispositivo	1 lampadina 1 elementi di fissaggio
Power factor	0,9

Caratteristiche tecniche

Outlet standard deviation	Senza presa
Potenza nominale della lampada	10 W
Tensione nominale di impiego [Ue]	120/230 V CA 50/60 Hz
Attacco lampada	LED
Tipo lampada	LED
Tipo di controllo	Interruttore incorporato
Flusso luminoso	950 lm
Temperatura di colore	4000 K
Durata di funzionamento (h)	25000 H
Collegamento elettrico	Cavo quick connector 3 m not supplied Cavo quick connector 1 m not supplied
Installazione	Supporto Guida DIN Parti metalliche
Tipologia fissaggio	Fissaggio magnetico Viti Fissaggio
Compatibilità gamma	Spacial Thalassa
Materiale	PC (UL94 V-0)
Lunghezza	372 mm
Altezza	63 mm
Larghezza	40 mm
Colore	Nero (RAL 9005)

Ambiente

Grado di protezione IP	IP20 conforming to CEI 60529
Classe di isolamento	Classe II
Compatibilità elettromagnetica	Immunità EMC conforme a EN 55015
Norme di riferimento	UL 8750 UL 94 IEC 60598 UL 1598 UL 508 A EN 55015
Temperatura ambiente operativa	-16...65 °C
Temperatura di stoccaggio	-10...60 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	5,500 cm
Confezione 1: larghezza	8,000 cm
Confezione 1: profondità	40,000 cm
Confezione 1: peso	769,800 g
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	40,000 cm
Confezione 2: profondità	60,000 cm
Confezione 2: peso	8,459 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------