



Presentazione

Gamma prodotto	Illuminazione e prese di alimentazione
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio per illuminazione
Tipo prodotto	Lampada
Applicazione	Multifunzione
Composizione dispositivo	1 lampadina 1 elementi di fissaggio
Power factor	0,9

Caratteristiche tecniche

Outlet standard deviation	Schuko
Potenza nominale della lampada	10 W
Tensione nominale di impiego [Ue]	230 V CA 50/60 Hz
Attacco lampada	LED
Tipo lampada	LED
Tipo di controllo	Interruttore incorporato
Flusso luminoso	950 lm
Temperatura di colore	4000 K
Durata di funzionamento (h)	25000 H
Collegamento elettrico	Cavo quick connector 3 m not supplied Cavo quick connector 1 m not supplied
Installazione	Supporto Guida DIN Parti metalliche
Tipologia fissaggio	Fissaggio Fissaggio magnetico Viti
Compatibilità gamma	Spacial Thalassa
Materiale	PC (UL94 V-0)
Lunghezza	372 mm
Altezza	63 mm
Larghezza	40 mm
Colore	Nero (RAL 9005)

Ambiente

Grado di protezione IP	IP20 conforming to CEI 60529
Classe di isolamento	Classe I
Compatibilità elettromagnetica	Immunità EMC conforme a EN 55015
Norme di riferimento	UL 1598 IEC 60598 EN 55015 UL 94 UL 8750 UL 508 A
Temperatura ambiente operativa	-16...65 °C
Temperatura di stoccaggio	-10...60 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	6,000 cm
Confezione 1: larghezza	7,500 cm
Confezione 1: profondità	40,000 cm
Confezione 1: peso	854,400 g
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	40,000 cm
Confezione 2: profondità	60,000 cm
Confezione 2: peso	8,824 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità  EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	 Informazioni Sulla Fine Della Vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------