



Presentazione

Gamma prodotto	Illuminazione e prese di alimentazione
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio per illuminazione
Tipo prodotto	Lampada
Applicazione	Multifunzione
Composizione dispositivo	1 lampadina 1 elementi di fissaggio 2 cable
Power factor	1

Caratteristiche tecniche

Outlet standard deviation	Senza presa
Potenza nominale della lampada	5 W
Tensione nominale di impiego [Ue]	24/48 V DC
Attacco lampada	LED
Tipo lampada	LED
Tipo di controllo	Interruttore incorporato
Flusso luminoso	470 lm
Temperatura di colore	4000 K
Durata di funzionamento (h)	25000 H
Collegamento elettrico	Cavo quick connector 3 m supplied Cavo quick connector 1 m supplied
Installazione	Parti metalliche Traverse
Tipologia fissaggio	Viti Fissaggio magnetico
Compatibilità gamma	Spacial Thalassa
Lunghezza	310 mm
Altezza	30,5 mm
Colore	Alluminio

Ambiente

Grado di protezione IP	IP20 conforming to CEI 60529
Classe di isolamento	Classe I
Norme di riferimento	IEC 60598
Temperatura ambiente operativa	-10...60 °C
Temperatura di stoccaggio	-16...65 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	4,9 cm
Confezione 1: larghezza	5,4 cm
Confezione 1: profondità	35,0 cm
Confezione 1: peso	200,0 g

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------