



Presentazione

Gamma	Thalassa
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio cassetta
Tipo prodotto	Porta
Application	Multifunzione
For enclosure nominal dimensions	-
Installazione	Lato frontale
Compatibilità gamma	Thalassa Thalassa PLM
Composizione dispositivo	1 porta 1 maniglia 4 staffe di fissaggio

Caratteristiche tecniche

Materiale	Poliestere rinforzato con fibra di vetro
Colore	Grigio (RAL 7035)
Tipo dispositivo di chiusura	Chiusura con inserto doppia barra da 5 mm
Numero di dispositivi di chiusura	2
Tipo di porta	Piena interna
Apertura porta	Reversibile (110 °)
Altezza	Disegno della griglia: 515 mm
Larghezza	Disegno della griglia: 305 mm
Profondità	Profondità disponibile dalla porta esterna del contenitore : 32 mm Profondità disponibile dal retro del contenitore : 194 mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	5,000 cm
Confezione 1: larghezza	37,000 cm
Confezione 1: profondità	60,500 cm
Confezione 1: peso	1,881 kg
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	5
Confezione 2: altezza	29,000 cm
Confezione 2: larghezza	38,500 cm
Confezione 2: profondità	61,000 cm
Confezione 2: peso	9,510 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	20
Confezione 3: altezza	90,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	49,620 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------