


Scheda prodotto

Caratteristiche

NSYPLM32G

Cassetta in ABS + PC montata a parete,
Thalassa PLM, porta piena, 310x215x160mm,
IP66, IK10, RAL 7035



Presentazione

Gamma	Thalassa
Nome prodotto	Thalassa PLM
Nome dispositivo	PLM
Enclosure type	Multifunzione
Category	Cassetta compatta
Nominal height	310 mm
Nominal width	215 mm
Nominal depth	160 mm
Montaggio pulsantiera	Montaggio a muro
Composizione dispositivo	1 corpo 1 porta 1 serratura
Tipo di porta	Semplice
Tipo dispositivo di chiusura	Serratura 3 mm doppia barra

Caratteristiche tecniche

Numero di dispositivi di chiusura	1
Descrizione piastra di montaggio	Senza piastra di montaggio
Accessibilità per uso	Anteriore
Parti rimovibili	Porta con cerniere
Materiale	ABS + PC
Colore	Grigio (RAL 7035)
Norme di riferimento	NEMA classificazione 4X IEC 62208 NEMA classificazione 13
Classe di isolamento	Classe II

Ambiente

Grado di protezione IP	IP66 conforme a CEI 60529
Grado di protezione IK	IK10 conforme a CEI 62262
Resistenza al fuoco	960 °C conforme a IEC 62208
Temperatura ambiente operativa	-40...80 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	22 cm
Confezione 1: larghezza	18,01 cm
Confezione 1: profondità	32 cm
Confezione 1: peso	1,45 kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	70
Confezione 2: altezza	129 cm
Confezione 2: larghezza	80 cm

Confezione 2: profondità	120 cm
Confezione 2: peso	111 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------