


# Scheda prodotto

## Caratteristiche

# NSYPLM64G

Cassetta in poliestere montata a parete,  
Thalassa PLM, porta piena, 647x436x250mm,  
IP66, IK10, RAL 7035



### Presentazione

Gamma	Thalassa
Nome prodotto	Thalassa PLM
Nome dispositivo	PLM
Enclosure type	Multifunzione
Category	Cassetta compatta
Nominal height	647 mm
Nominal width	436 mm
Nominal depth	250 mm
Montaggio pulsantiera	Montaggio a muro
Composizione dispositivo	1 corpo 1 porta 2 serratura
Tipo di porta	Semplice
Tipo dispositivo di chiusura	Serratura 3 mm doppia barra

### Caratteristiche tecniche

Numero di dispositivi di chiusura	2
Descrizione piastra di montaggio	Senza piastra di montaggio
Accessibilità per uso	Anteriore
Parti rimovibili	Porta con cerniere
Materiale	Poliestere rinforzato con fibra di vetro
Colore	Grigio (RAL 7035)
Norme di riferimento	NEMA classificazione 13 NEMA classificazione 4X IEC 62208
Certificazioni prodotto	UL
Classe di isolamento	Classe II

### Ambiente

Grado di protezione IP	IP66 conforme a CEI 60529
Grado di protezione IK	IK10 conforme a CEI 62262
Resistenza al fuoco	960 °C conforme a IEC 62208
Temperatura ambiente operativa	-40...80 °C

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	27,500 cm
Confezione 1: larghezza	46,000 cm
Confezione 1: profondità	71,000 cm
Confezione 1: peso	12,341 kg
Unità di misura confezione 2	PAM
Numero di unità per confezione 2	21
Confezione 2: altezza	220,000 cm

Confezione 2: larghezza	100,000 cm
Confezione 2: profondità	120,000 cm
Confezione 2: peso	272,161 kg

### Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Sì</a>
Informazioni ambientali	<a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

### Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------