

Scheda prodotto

Caratteristiche

NSYTRAAB35

Chiusura per guida DIN 35mm - [prezzo per 100 pz]



Presentazione

Gamma	Linergy
Nome prodotto	TR
Tipo prodotto	Blocco terminale
Nome dispositivo	TRH
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio di montaggio
Compatibilità prodotto	TRP morsetto a vite morsettiera TRA push-in morsettiera TRV terminale a molla morsettiera TR IDC morsettiera
Lunghezza	48,5 mm
Spessore	5,15 mm

Caratteristiche tecniche

Installazione	Aggancio
Quantità per confezione	Set da 50
Peso prodotto	4,9 g
Colore	Grigio

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	0,500 cm
Confezione 1: larghezza	3,500 cm
Confezione 1: profondità	4,800 cm
Confezione 1: peso	4,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	50
Confezione 2: altezza	2,000 cm
Confezione 2: larghezza	20,000 cm
Confezione 2: profondità	20,000 cm
Confezione 2: peso	244,000 g
Unità di misura confezione 3	S04
Numero di unità per confezione 3	2150
Confezione 3: altezza	30,000 cm
Confezione 3: larghezza	40,000 cm
Confezione 3: profondità	60,000 cm
Confezione 3: peso	11,308 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina

Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Contenuto di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------
