



Presentazione

Gamma	PratiKa
Tipo prodotto	Spina
Nome dispositivo	spina PratiKa
Categoria spina, presa	Bassa tensione (Low Voltage)
Numero di poli	3P+T
Tipo di rete	CA
Presa standard	Industriale

Caratteristiche tecniche

Installazione	Parete
Forma	Ad angolo
Corrente nominale [In]	16 A
Tensione nominale di esercizio [Ue]	380...415 V
Frequenza di rete	50/60 Hz
Posizione morsetto di terra (senso orario)	6 h
Materiale spina, presa	Housing: tecnopolimero autoestinguente
Materiale contatti	Pin: ottone placcato nichel Viti: acciaio inox
Collegamenti - morsetti	Connessione rapida
Sezione cavi	1...4 mm ²
Diametro del cavo	21,5 mm
Thread type	M25
Peso prodotto	0,21 kg
Dimensioni base	100 x 75 mm
Altezza	123 mm
Larghezza	75 mm
Profondità	76 mm
Colore	Grigio (RAL 7035)
Codice colore tensione	Rosso

Ambiente

Norme di riferimento	IEC 60309-1 IEC 60309-2
Grado di protezione IP	IP44 conforming to CEI 60529
Grado di protezione IK	IK08 conforming to EN 62262
Resistenza al fuoco	750 °C conforme a IEC 60695-2-11
Grado di inquinamento	3
Umidità relativa	50 % a 40 °C 70 % a 30 °C 90 % a 20 °C
Temperatura ambiente di funzionamento	35 °C (86400 s) -25...40 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	7,5 cm
Confezione 1: larghezza	7,6 cm
Confezione 1: profondità	12,3 cm
Confezione 1: peso	177 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	8
Confezione 2: altezza	17 cm
Confezione 2: larghezza	27 cm
Confezione 2: profondità	26,3 cm
Confezione 2: peso	1,591 kg
Unità di misura confezione 3	S03
Numero di unità per confezione 3	16
Confezione 3: altezza	30 cm
Confezione 3: larghezza	30 cm
Confezione 3: profondità	40 cm
Confezione 3: peso	3,669 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------