



### Presentazione

Nome dispositivo	FDM121
Tipo prodotto	Display
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio di visualizzazione e segnalazione
Compatibilità gamma	MasterPact MTZ Masterpact NW Masterpact NT Compact NSX Compact Compact NS630b...1600 Compact Compact NS1600b...3200 PowerPact PowerPact H PowerPact PowerPact J PowerPact PowerPact L PowerPact PowerPact P PowerPact PowerPact R
Nome prodotto	Enerlin'X FDM
Funzione del modulo	Controllo remoto Vista di rete Monitoraggio Allarme

### Caratteristiche tecniche

Tipo di controllo	Controllo a distanza
Installazione	Montaggio ad incasso
Installazione	Montaggio superficie con kit Taglio anta
Tipo display	Schermo LCD retroilluminato
Risoluzione display	128 x 128
Angolo visualizzazione orizzontale x verticale	60 x 30°
Tensione nominale di alimentazione [Us]	24 V DC - 20...10 %
Assorbimento [A]	21 mA
Norme di riferimento	CE CSA UL
Altezza	96 mm
Larghezza	96 mm
Profondità	33,6 mm
Accessori / categoria accessori	Ricambio per ComPact NS630b...1600 Ricambio per ComPact NS1600b...3200

### Ambiente

Grado di protezione IP	IP53 Lato frontale:
Temperatura ambiente operativa	-10...55 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...85 °C

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente. E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

## Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	5,803 cm
Confezione 1: larghezza	10,275 cm
Confezione 1: profondità	10,375 cm
Confezione 1: peso	244,5 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	34
Confezione 2: altezza	30 cm
Confezione 2: larghezza	30 cm
Confezione 2: profondità	40 cm
Confezione 2: peso	8967 g
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	816
Confezione 3: altezza	95 cm
Confezione 3: larghezza	80 cm
Confezione 3: profondità	120 cm
Confezione 3: peso	224208 g

## Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	<a href="#">Dichiarazione REACh</a>
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Sì</a>
Informazioni ambientali	<a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>
Profilo di circolarità	<a href="#">Informazioni Sulla Fine Della Vita</a>
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Senza PVC	Sì

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------