




Presentazione

Gamma prodotto	Automazione di sicurezza Preventa
Tipo di accessori	Cavo di collegamento
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio di cablaggio
Accessori / destinazione elementi	Modulo di espansione per comunicazione sicura RS485

Caratteristiche tecniche

Compatibilità prodotto	XPSMCMCO0000S...
Lunghezza cavo	50 m
Collegamento elettrico	Connettori volanti
Sezione AWG	AWG 24
Materiale di isolam cavo	PE (polietilene)
Tipo di cavi	Doppino cavo: bianco/blu Doppino cavo: arancione/bianco
Tipo schermatura cavo	S/FTP
Tensione nominale di esercizio [Ue]	300 Vrms
Corrente ammissa	2,1 A
Capacità cavo	0,2096 nF (tra due conduttori) 0,3772 nF (tra conduttore e schermo)
Attenuazione	1,97 dB
Velocità di propagazione nominale	66 %
Ritardo asimmetrico	1,54 ns
Resistenza di isolamento	24 MOhm resistenza nominale del conduttore in CC 2,2 MOhm resistenza nominale dello schermo esterno in CC
Peso prodotto	4,6 kg

Ambiente

Temperatura ambiente operativa	-20...80 °C
--------------------------------	-------------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	12,0 cm
Confezione 1: larghezza	29,0 cm
Confezione 1: profondità	30,0 cm
Confezione 1: peso	3,438 kg

Sostenibilità dell'offerta

Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------