



### Presentazione

Gamma	Actassi
Product type	RJ45
Device presentation	Monoblocco
Colore	Organizzatore: verde (ABS + PC) Connettore: grigio scuro (ABS + PC)
Wiring Colour configuration	568 A/B
Tipo di imballo	Cartone
Quantità per confezione	Set da 12

### Caratteristiche tecniche

Corrente nominale [In]	1,5 A a 25 °C
Voltage proof	1000 V CA/CC isolamento tra i contatti
Resistenza contatto	20 mOhm
Resistenza di isolamento	Resistenza d'isolamento iniziale: $\geq 500$ MOhm a 100 V DC
Calibro AWG	AWG 24...AWG 23
Durability	750 cicli
Attenuazione	$\geq 35$ dB a 30...100 MHz $\geq 75 - 20 \times \log(f)$ dB a 100...1000 MHz
Contact pins	8 pin di lega di rame ed oro conforme a IEC 60603-7
Trazione	50 N durante 60 s
Perdita	$\geq 50$ dB $\geq 68 - 20 \times \log(f)$ dB a 1...100000 kHz
Tipo di utensile	Senza attrezzi
Diametro del cavo	0,9...1,4 mm
Compatible LAN cable types	UTP
Categoria	5e
Supported applications	10GBASE-T
Protocols	PoE+ (Power over Ethernet) VoIP (Voice IP)
Frequenza di trasmissione	0...100 MHz
Tipo di impronta	S-One
Altezza	28 mm
Lunghezza	33 mm
Larghezza	18 mm
Targeted region	Europe

### Ambiente

Operational temperature range	-40...70 °C
Climatic category	40/070/21 (21 giorni)
Ritardo di fiamma	UL94-V0
Norme di riferimento	ANSI/TIA-568-C.2 IEC 60603-7-2 ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 UL 1863 IEC 60512-99-002

## Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3 cm
Confezione 1: larghezza	3 cm
Confezione 1: profondità	2 cm
Confezione 1: peso	8 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	12
Confezione 2: altezza	4 cm
Confezione 2: larghezza	18 cm
Confezione 2: profondità	8,3 cm
Confezione 2: peso	140 g
Unità di misura confezione 3	S04
Numero di unità per confezione 3	1008
Confezione 3: altezza	30 cm
Confezione 3: larghezza	40 cm
Confezione 3: profondità	60 cm
Confezione 3: peso	12 kg

## Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	<a href="#">Dichiarazione REACh</a>
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Sì</a>
Informazioni ambientali	<a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------