



Presentazione

Gamma	Actassi
Tipo prodotto	Bussola per fibra ottica monomodale
Apparecchiatura fornita	Senza viti
Colore	Blu
Tipo di imballo	Sacchetto
Quantità per confezione	1

Caratteristiche tecniche

Minimum number of matings	500 cicli
Diametro in fibra ottica	9/125 µm
Performance fibra	OS1 OS2
Tipo di connettore	SC duplex
Materiale	Zirconia: ghiera
Tipologia fissaggio	Con clip Viti
Larghezza	34,8 mm
Altezza	9,4 mm
Lunghezza	27,6 mm
Targeted region	Asia Pacific. Europe

Ambiente

Temperatura ambiente	-25...85 °C
Temperatura di stoccaggio	-25...85 °C
Norme	Bussola SC: TIA/EIA-604-3 Bussola SC: IEC 61754-4 Ed.2 ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	1 cm
Confezione 1: larghezza	10 cm
Confezione 1: profondità	12 cm
Confezione 1: peso	12 g
Unità di misura confezione 2	S01
Numero di unità per confezione 2	100
Confezione 2: altezza	15 cm
Confezione 2: larghezza	15 cm
Confezione 2: profondità	40 cm
Confezione 2: peso	1,422 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------