



Presentazione

Gamma	Actassi
Tipo prodotto	Bussola per fibra ottica monomodale
Colore	Blu
Tipo di imballo	Sacchetto
Quantità per confezione	1

Caratteristiche tecniche

Minimum number of matings	200 cicli
Diametro in fibra ottica	9/125 µm
Performance fibra	OS1 OS2
Tipo di connettore	LC duplex quadrata
Materiale	Zirconia: ghiera
Tipologia fissaggio	Con clip
Larghezza	13 mm
Altezza	15,3 mm
Lunghezza	25 mm
Targeted region	Asia Pacific. Europe

Ambiente

Temperatura ambiente	-25...85 °C
Temperatura di stoccaggio	-25...85 °C
Norme	Bussola LC: TIA/EIA-604-10 A Bussola LC: IEC 61754-20 Ed.2 ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	1,0 cm
Confezione 1: larghezza	12,4 cm
Confezione 1: profondità	14,0 cm
Confezione 1: peso	6,0 g
Unità di misura confezione 2	S01
Numero di unità per confezione 2	150
Confezione 2: altezza	15,0 cm
Confezione 2: larghezza	15,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	1,068 kg

Sostenibilità dell'offerta

Direttiva RoHS UE	Non applicabile, al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------