




Presentazione

Gamma	Actassi
Tipo prodotto	Copper cable
Imballo	Box di 305 m
Colore	Verde
Tipo schermatura cavo	U/UTP

Caratteristiche tecniche

Tipo di cavi	4 cavi accoppiati
Categoria	5e
Remote powering	PoE 15W (Power over Ethernet) PoE+ 30W (Power over Ethernet Plus)
Protocollo di comunicazione	10GBASE-T
Minimum return loss	20,1 dB 100 MHz
Attenuazione	Guaranteed: 22 dB @ 100 MHz
Power Sum Near End Crosstalk (PS NEXT)	Garanzia: 32,3 dB a 100 MHz
Attenuazione Crosstalk Ratio Far-End (ACR-F)	Garanzia: 24 dB a 100 MHz
Power Sum Attenuation to Alien Crosstalk Ratio Far-end (PS ACR-F)	21 dB 100 MHz
Paradiafonia	Garanzia: 35,3 dB a 100 MHz
Impedenza d'ingresso	100 Ohm
Perdita	$\geq 40 - 10 \times \log(f)$ dB da 1...100 MHz conforme a IEC 61156-5, ed. 2.1
Maximum loop resistance	183,8 Ohm per 1000 m
Classe di segregazione	Classe b conforme a EN 50174-2
Maximum resistance unbalance	2 %
Trazione	110 N
Raggio di curvatura	Raggio minimo in installazione: 8 volte il diametro Raggio minimo in servizio: 4 volte il diametro
Ritardo asimmetrico	45 ns a 1...100 MHz
Materiale	Rame solido: conduttore PE (polietilene): guaina d'isolamento PVC (polivinilcloruro): rivestimento
Livello euroclass	E
Velocità di propagazione nominale	68 %
Linear conductor resistance	91,9 mΩ/m
Sezione AWG	AWG 24
Potere calorifico	443 MJ/km
Diametro esterno cavi	4,9 mm
Lunghezza cavo	305 m
Peso	30,1 kg / 1 km

Ambiente

Temperatura di installazione	0...50 °C
Temperatura di stoccaggio	-20...60 °C
Temperatura ambiente	-20...60 °C
Comandi	2006/95/EC - direttiva bassa tensione 305/2011/EU - construction product regulation
Norme	Performance: ISO/IEC 11801:ed. 3 Performance: EN 50173-1 Performance: EN 50174-1 Performance: ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Performance: IEC 61156-5:ed. 2.1 Performance: EN 50288-3-1 Installazioni standard: ISO/IEC 14763-2 Installazioni standard: EN 50174-2 Comportamento al fuoco: IEC 60332-1

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3,750 cm
Confezione 1: larghezza	3,700 cm
Confezione 1: profondità	2,500 cm
Confezione 1: peso	31,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	305
Confezione 2: altezza	37,000 cm
Confezione 2: larghezza	37,500 cm
Confezione 2: profondità	25,000 cm
Confezione 2: peso	9,455 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------