



### Presentazione

Range of product	Actassi
Tipo prodotto	Patch panel estraibili 19" precaricati
Presentazione del dispositivo	Loaded
Attrezzature fornite	Etichette identificazione porta 1 organizzatore cavi 4 etichette 24 connettori RJ45 2 quick fix per montanti 19"
Colore	Grigio scuro (RAL 7016)
Informazioni aggiuntive	Messa a terra automatica

### Caratteristiche tecniche

Variante	Evolution
Numero di fibre supportate	24 UTP
Categoria	6
Supporto di montaggio	Rack 19"
Numero di unità rack	1U
Type of connector	S-One
Materiale	DC01 foglio di lamiera 1,2 mm PA6 parte in plastica PA66 GF20 parte in plastica
Larghezza	490 mm
Profondità	240 mm
Altezza	47 mm
Peso netto	2,9 kg

### Ambiente

Temperatura ambiente	-10...55 °C
Norme di riferimento	IEC 60297 ISO/IEC 11801:ed. 2.2 - 2011 NF C 20-150

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	5,600 cm
Confezione 1: larghezza	27,000 cm
Confezione 1: profondità	54,800 cm
Confezione 1: peso	2,428 kg
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	6
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	40,000 cm
Confezione 2: profondità	60,000 cm
Confezione 2: peso	15,380 kg

## Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Sì</a>
Informazioni ambientali	<a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------