



Presentazione

Range of product	Actassi
Tipo prodotto	Patch panel estraibili 19" precaricati
Device presentation	Loaded
Attrezzature fornite	Etichette identificazione porta 1 organizzatore cavi 4 etichette 24 connettori RJ45 2 quick fix per montanti 19"
Colore	Grigio scuro (RAL 7016)
Informazioni aggiuntive	Messa a terra automatica

Caratteristiche tecniche

Variante	Evolution
Numero di fibre supportate	24 UTP
Categoria	6
Installazione	Rack 19"
Numero di unità rack	1U
Type of connector	S-One
Materiale	DC01 foglio di lamiera 1,2 mm PA6 parte in plastica PA66 GF20 parte in plastica
Larghezza	490 mm
Profondità	240 mm
Altezza	47 mm
Peso prodotto	2,9 kg

Ambiente

Temperatura ambiente	-10...55 °C
Norme di riferimento	IEC 60297 ISO/IEC 11801:ed. 2.2 - 2011 NF C 20-150

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	5,600 cm
Confezione 1: larghezza	27,000 cm
Confezione 1: profondità	54,800 cm
Confezione 1: peso	2,428 kg
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	6
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	40,000 cm
Confezione 2: profondità	60,000 cm
Confezione 2: peso	15,380 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Si
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------