



### Presentazione

Gamma	Actassi
Equipment level	Con interruttore magnetotermico
Product	Pannello alimentazione 19"
Apparecchiatura fornita	2 quick fix per montanti 19"
Colour	Grigio scuro (RAL 7016)
Additional features	Con etichette identificative dei cavi personalizzate

### Caratteristiche tecniche

Operational voltage	250 V CA, 16 A, 3680 W
Number of socket outlets	8 tedesco prese, 2P + E conforme a DIN 49440
Rack unit	1U
Marchatura	CE
Materiale	PA6 GF30: parte in plastica Alluminio anodizzato
Profondità	47 mm
Altezza	45 mm
Larghezza	490 mm
Weight	1 kg
Targeted region	Europe

### Ambiente

Grado di protezione IP	IP20
Temperatura ambiente	-10...55 °C
Norme di riferimento	IEC 60884-1 IEC 60297 DIN 49440

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	5,500 cm
Confezione 1: larghezza	16,000 cm
Confezione 1: profondità	51,500 cm
Confezione 1: peso	1,204 kg
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	11
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	40,000 cm
Confezione 2: profondità	60,000 cm
Confezione 2: peso	13,982 kg

## Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Sì</a>
Informazioni ambientali	<a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------