



Presentazione

Range of product	Actassi
Tipo prodotto	Pannello angolare equipaggiato
Device presentation	Loaded
Attrezzature fornite	Etichette frontali Gestione cavo posteriore 24 connettori RJ45 2 quick fix per montanti 19"
Colore	Grigio scuro (RAL 7016)
Informazioni aggiuntive	Messa a terra automatica

Caratteristiche tecniche

Conessioni - morsetti	IDC
Numero di fibre supportate	24 STP
Categoria	6a
Numero di unità rack	1U
Type of connector	S-One
Materiale	DC01 foglio di lamiera 1,2 mm PA6 parte in plastica PA66 GF20 parte in plastica
Larghezza	490 mm
Profondità	240 mm
Altezza	47 mm
Peso prodotto	2,5 kg

Ambiente

Temperatura ambiente	-10...55 °C
Norme di riferimento	IEC 60297 ISO/IEC 11801:ed. 2.2 - 2011 NF C 20-150

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	6,200 cm
Confezione 1: larghezza	19,800 cm
Confezione 1: profondità	50,000 cm
Confezione 1: peso	1,920 kg
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	7
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	40,000 cm
Confezione 2: profondità	60,000 cm
Confezione 2: peso	14,206 kg

Sostenibilità dell'offerta

Direttiva RoHS UE	Non applicabile, al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------