

Scheda prodotto

Caratteristiche

VW3M3805R010

Cavo preassemblato CANopen - per sbarra
CANopen - 1m - 1 RJ45, 1 femmina SUB-D 9



Presentazione

Gamma prodotto	CANopen
Compatibilità gamma	Modicon LMC058 Lexium 28 Modicon M238 Lexium SD3 Modicon M258, Modicon M241, M251, M262 Magelis XBT GC, GT/GK con controllo
Tipo di bus	CANopen
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio di collegamento
Tipo di accessori	Cavo di collegamento
Tipo prodotto	Cavo CanOpen preassemblato
Accessori / destinazione elementi	CANopen bus

Caratteristiche tecniche

Lunghezza cavo	1 m
Collegamento elettrico	2 connettori
Tipo di connettore	1 RJ45 1 SUB-D 9 femmina con terminatore di linea integrato
Peso prodotto	0,077 kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	2,000 cm
Confezione 1: larghezza	13,000 cm
Confezione 1: profondità	18,000 cm
Confezione 1: peso	70,000 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	100
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	7,758 kg
Unità di misura confezione 3	P06
Numero di unità per confezione 3	800
Confezione 3: altezza	75,000 cm
Confezione 3: larghezza	60,000 cm
Confezione 3: profondità	80,000 cm
Confezione 3: peso	70,064 kg

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente. E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Si

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------