



Presentazione

Gamma	TeSys
Nome dispositivo	VZ
Tipo prodotto	Additional neutral block
Livello delle prestazioni	Alte prestazioni
Numero di poli	1N
Composizione e tipologia contatti	1 NO
Funzionamento dei contatti	Early make, late break
Compatibilità prodotto	V1 V2 V02 V0 V01
Compatibilità gamma	TeSys TeSys VARIO interruttore di manovra-sezionatore
Tipo di rete	CA DC
Frequenza di rete	50/60 Hz

Caratteristiche tecniche

Installazione	Sinistra Destra
Tensione nominale di impiego [Ue]	690 V CA 50/60 Hz
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]	6 kV
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]	40 A
Durata meccanica	100000 cicli
Durata elettrica	30000 Cicli CC-1...5 100000 cicli AC-21
Connessioni - morsetti	Morsetti di fissaggio a vite cavo 6 mm ² - rigidità cavo: flessibile - con estremità cavo Morsetti di fissaggio a vite cavo 10 mm ² - rigidità cavo: solido
Coppia di serraggio	2,1 Nm - su morsetti di fissaggio a vite
Altezza	74 mm
Larghezza	16 mm
Profondità	35 mm
Peso prodotto	0,05 kg

Ambiente

Norme di riferimento	IEC 60947-3
Certificazioni prodotto	GL[RETURN]CSA[RETURN]UL[RETURN]"UKCA"
Trattamento di protezione	TC
Grado di protezione IP	IP20 conforming to CEI 60529
Robustezza meccanica	Vibrazioni 10...150 Hz (1 gn) conforme a IEC 60068-2-6 Urti 11 ms (15 gn) conforme a IEC 60068-2-27
Temperatura ambiente operativa	-20...50 °C
Resistenza al fuoco	960 °C conforme a IEC 60695-2-1

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3,7 cm
Confezione 1: larghezza	5,5 cm
Confezione 1: profondità	9,0 cm
Confezione 1: peso	48,0 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	69
Confezione 2: altezza	15,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	3,582 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Senza PVC	Sì
Contenuto di alogeni	Prodotto privo di alogeni

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------