



Presentazione

Gamma	TeSys
Nome dispositivo	VZ
Tipo prodotto	Blocco contatti ausiliari
Livello delle prestazioni	Alte prestazioni
Composizione e tipologia contatti	1 NO + 1 NO
Compatibilità prodotto	V3 V01 V2 V0 V6 V4 V1 V5 V02
Tipo di rete	DC CA
Frequenza di rete	50/60 Hz
Installazione	Sinistra Destra

Caratteristiche tecniche

Tensione nominale di impiego [Ue]	690 V CA 50/60 Hz
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]	8 kV
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]	12 A
Corrente termica convenzionale in cassetta [Ithe]	10 A
Durata meccanica	100000 cicli
Durata elettrica	30000 Cicli DC-11 100000 cicli AC-15
Conessioni - morsetti	Morsetti di fissaggio a vite 2 cavo 0,75...1,5 mm ² - rigidità cavo: flessibile - con estremità cavo Morsetti di fissaggio a vite 2 cavo 1...2,5 mm ² - rigidità cavo: solido
Coppia di serraggio	0,7 Nm - su morsetti di fissaggio a vite
Altezza	65 mm
Larghezza	20 mm
Profondità	48,5 mm
Peso prodotto	0,05 kg

Ambiente

Norme di riferimento	IEC 60947-5
Certificazioni prodotto	GL[RETURN]UL[RETURN]CSA[RETURN]"UKCA"
Trattamento di protezione	TC
Grado di protezione IP	IP20 conforming to CEI 60529
Temperatura ambiente operativa	-20...50 °C
Resistenza al fuoco	960 °C conforme a IEC 60695-2-1

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3,500 cm
Confezione 1: larghezza	5,500 cm
Confezione 1: profondità	9,000 cm
Confezione 1: peso	54,400 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	69
Confezione 2: altezza	15,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	4,001 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Senza PVC	Sì
Contenuto di alogeni	Prodotto privo di alogeni

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------