



### Presentazione

Gamma prodotto	Harmony XAC
Tipo prodotto	Testa diametro 37mm applicazioni severe
Nome componente	XACA

### Caratteristiche tecniche

Marcatura	Non marcato
Info da operatore	Con involucro
Colore capsula o gemma	Rosso
Compatibilità prodotto	XACA..
Installazione	Lato frontale della cassetta
Vendita quantità indivisibile	10
Norme di riferimento	CSA C22.2 No 14 UL 508 IEC 60204-32 IEC 60947-5-1
Temperatura ambiente operativa	-25...70 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...70 °C
Resistenza alle vibrazioni	15 gn (F= 10...500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Resistenza agli shock	100 gn conforme a IEC 60068-2-27
Categoria di sovratensione	Classe II conforme a IEC 61140
Grado di protezione IP	IP65 conforming to CEI 60529
Grado di protezione IK	IK08 conforming to CEI 62262
Peso prodotto	0,01 kg

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	2,5 cm
Confezione 1: larghezza	2,3 cm
Confezione 1: profondità	2,5 cm
Confezione 1: peso	9,0 g
Unità di misura confezione 2	BAG
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	3,0 cm
Confezione 2: larghezza	7,5 cm
Confezione 2: profondità	11,0 cm
Confezione 2: peso	94,0 g
Unità di misura confezione 3	S03
Numero di unità per confezione 3	700
Confezione 3: altezza	30,0 cm

Confezione 3: larghezza	30,0 cm
Confezione 3: profondità	40,0 cm
Confezione 3: peso	7,068 kg

### Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Sì</a>
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

### Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------